







RoHS



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$



1. 温度范围: $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$
2. 额定负载: DC 5V 3A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC 100V/min
6. 插入力: $5\sim 20\text{N}$
7. 拔出力: $8\sim 20\text{N}$
7. 寿命: 5000cycles

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

3	端 子	C5191	镍底镀金	
2	基座塑胶	LCP E130I	黑 色	
1	外 壳	SUS304	镀 镍	
序号	部件名称	材 料	电 镀	备 注


深圳市富港科技有限公司

视图 

TYPE-C USB插座

ST-C-16P-RAT-8.35H

发配部门					
行政部					
业务部		A1	GND	B12	GND
采购部		A4	VBUS	B9	VBUS
		A5	CC1	B8	SBUS2
工程部		A6	DP1	B7	DN2
		A7	DN1	B6	DP2
品保部		A8	SBUS1	B5	CC2
生产部		A9	VBUS	B4	VBUS
		A12	GND	B1	GND
		PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

						深圳市富港科技有限公司						
						视图 				TYPE-C USB插座		
标 记	处 数		更改文件号	签 字								
设 计	Z D	日 期	22.08.09	未注明公差				图样标记		重量	比例	ST-C-16P-RAT-8.35H
校 对	L P J	日 期	22.08.09	X	±0.5	X	±2°					
工 艺		日 期		XX	±0.20	XX	±1°					
审 核	L Z W	日 期	22.08.09	XX	±0.10			共 页	第 页			