








RoHS



吸嘴盖装配图



A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



主要技术参数:

1. 温度范围: $-30\sim 85^{\circ}\text{C}$
2. 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$ MAX
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ MIN
4. 耐 压: AC 300V/min
5. 插 入 力: 5-20N
6. 拔 出 力: 8-20N 测试后6-20N
7. 寿 命: 10000次

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差按下表。

3	接 触 片	铜合金	镍底镀金	
2	塑 胶	LCP	黑 色	
1	外 壳	不锈钢	镀 镍	
序号	部件名称	材 料	电 镀	备 注


发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品质部	
生产部	

未注明公差:

X. ± 0.35
· X ± 0.30
· XX ± 0.25
· XXX ± 0.20
X. $\pm 5^{\circ}$
· X $\pm 3^{\circ}$
· XX $\pm 1^{\circ}$

标 记	处 数			更改文件号		签 字		日 期	
设 计	C Y	日 期	25. 03. 14	标准化				日 期	
校 对	L P J	日 期	25. 03. 14	审 定				日 期	
工 艺		日 期							
审 核	O F	日 期	25. 03. 14						

深圳市富港科技有限公司



TYPE-C USB插座

图样标记		重量	比例
共 页		第 页	

ST-C-16P-LS-SMTD-6. 5