








RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE:±0.05

主要技术参数:

1. 温度范围: -40~85℃
2. 接触电阻: ≤40mΩ MAX
3. 绝缘电阻: ≥100MΩ MIN
4. 耐压: AC 100V/min
5. 插入力: 0.5-2.0Kgf
6. 拔出力: 0.8-2.0Kgf
7. 寿命: 10000次


其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差按下表。

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

06	外壳	SUS 304 1/2H, T0.30	1	镀层≥50μ"
05	二次Molding件	LCP EI30I	1	黑色 UI94 V-0
04	Molding件2	LCP EI30I	1	黑色 UI94 V-0
03	Molding件1	LCP EI30I	1	黑色 UI94 V-0
02	中夹片	SUS301-H T=0.15	1	不电镀
01	端子	铜制C7025 T=0.15	1set	镀底≥50μ" 镀金1μ"
序号	品名	材质	用量	备注

深圳市富港科技有限公司



发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品质部	
生产部	

未注明公差	
X. ±0.25	X. ±2"
.XX ±0.20	.X ±1"
.XXX ±0.05	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	C Y	22.03.30	标准化	日期
校对	L P J	22.03.30	审定	日期
工艺		日期		
审核	O F	22.03.30		

视图	重量比例	TYPE-C USB插座
图样标记		
共 页	第 页	ST-C-16P-RAT-7.35