








RoHS



带防水圈示意图



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

主要技术参数:

1. 温度范围: -30~85℃
2. 额定电流: 3A MAX。
3. 接触电阻: ≤40mΩ MAX
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ MIN
5. 耐 压: AC 100V/min
6. 动 作 力: 5N~20N
7. 寿 命: 10000次
8. 防水等级: IPX7

技术要求


1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观

5	防 水 圈	硅胶	1	黑
4	外 壳	不锈钢	1	镍 锡
3	屏 蔽 板	不锈钢	1	镍 锡
2	接 触 片	黄铜	1	镍锡 / 金
1	塑 胶	LCP	1	黑
序号	部件名称	材 料	数 量	电 镀

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期
设 计	C Y	日期	20.08.12	未注明公差
校 对	L P J	日期	20.08.12	X. ±0.50
工 艺		日期		.X ±0.30
审 核	0 F	日期	20.08.12	.XX ±0.10
				.XXX ±0.05
				X.* ±2°
				.X* ±1°
				.XX* ±0.5°

深圳市富港科技有限公司



TYPE-C F母头单排16P防水板上

图样标记	重量	比例
共 页	第 页	

ST-C-STF1-16PC-705