


72V-020

外形及尺寸



Model	A	B	C	D	E	Lead.
	max.	max.	max	±0.75mm	Min	Φ
72V-020	7.4mm	12.7mm	3.0mm	5.1	4.6mm	0.50

引线材料: 镀锡金属线, Φ 0.50 mm.

包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求

电气性能

最大过载电流	40A _{DC}	最大电压	72V _{DC}
25°C ± 2°C 最大不动作电流	200mA	25°C 最小动作电流	400mA
起始零功率电阻	1.5-2.84 Ω	动作后 1 小时最大电阻	4.49 Ω

检测条件及交收标准:

检测项目	测试	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C, 置于空气中	1.50-2.84 Ω
不动作电流	25°C ± 2°C, 200mA, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C, 1000mA, 12V	小于5S
动作耐久性	72V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度: -40°C 到 85°C

包装条件: 1000pcs/袋