


图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者



Note:

5. Impedance : 50 Ω ;
2. Frequency Range:0-6 GHz ;
3. VSWR: 1.5 Max.

BOM表

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量
5	中芯针	2E01-0037G	φ1.50*8.80*φ0.80 C3602 镀3U"金	PCS	1
4	硅胶圈	2G01-0018	φ13.50*2.00*φ9.50 红色硅胶	PCS	1
3	绝缘体	2D01-0093	φ4.10*6.20*φ1.30 白色铁弗龙	PCS	1
2	胶芯主体	2A05-0033N	φ7.80*12.90*φ2.40 C3604 镀80-120U"镍	PCS	1
1	铜外壳	2B02-0022N	φ14.0*10.80*φ4.70 C3604 镀80-120U"镍	PCS	1

公 差	x. ±0.20			品名规格:					
	x.x ±0.15			SMA 公头杆套式 For RG-316 Cable					
	x.xx ±0.10								
	ANGULAR ±5°								
视 图				设 计	L H M	料 号	HJ-9ABL5-004		
				审 核		日 期	2019-01-23		
单 位	mm	比 例	1:1	核 准		版 本	A/0	页 码	1/1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

手机: 15015262131 手机: 13714786106

品名规格: SMA 公头杆套式 For RG-316 Cable