



## 技术要求

1. 未注公差GB/T1804-f;
2. 镀涂: 镀金;
3. 引线为50Ω射频玻璃绝缘子, DC~26GHz, 驻波≤1.2;
4. 符合GJB681A-2002的规定, 满足其密封( $R \leq 1 \times 10^{-9} \text{Pa.m}^3/\text{s(He)}$ )、盐雾等各项试验要求。

借(通)用件登记	3	7.748.003	外壳	1	4J29			
描图	2	7.867.001	玻珠	1	BH-14W/K(白色)			
描校	1	7.745.001-BT2	插针	1	4J29			
旧底图总号	序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件	总计	备 注
底图总号						重量		
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	成都恒利泰科技有限公司	
设计			标准化				射频单芯玻璃绝缘子	
日期							3.662.038	
审核							3.662.038	
工艺			批准				3.662.038	
						共	张	第
						张	张	张