







版次	内容描述	校订者	日期
A	原始版本、A版图面	赵建丽	2011.8.03
B	修订版本，转换成B版图面	黄雷斌	2025.3.17



A-A



B-B



规格型号 PART NO.		适用线规 Applicable wire		电线外径 Insulation O. D.	数量 Quantity
HXH PART NO.	MODEL NO.	mm ²	AWG#	mm	pcs/reel
25014-PT	5263-PT	0.08~0.3	28~22	1.0~1.8	10000

- 技术参数 Specification:
- 额定电流 Current Rating: 3A max
 - 额定电压 Voltage Rating: 250V AC/DC
 - 温度范围 Temperature Range: -25~+85℃
 - 接触电阻 Contact Resistance: ≤20mΩ
 - 绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥1000MΩ
 - 耐压 Withstand Voltage: 1000V AC/minute
- 材料 Material:
- 1、磷青铜镀锡 Phosphor Bronze Tin/plating

■ 适配型号 Applicable Product Model:

- 1、适配塑壳 Applicable Housing: HX25014-Y(5264)

未注公差表 GENERAL TOLERANCES			产品名称 PRODUCT NAME	
≤3	± 0.10	设计 DRAWN BY	端子 (Terminals)	
≤10	± 0.20	审核 CHECKED BY		
≤20	± 0.30	批准 APPROVED BY		
≤30	± 0.35	日期 DATE	产品型号 PRODUCT MODEL	5263/5264-PT
≤45	± 0.40	视图 VIEW	红星代号 HXH PART NO.	HX25014-PT
≤65	± 0.45		HXH® 浙江红星电业有限公司 Zhejiang Hongxing Electrical Co., Ltd.	
≤90	± 0.50			
ANGLE	± 3°	单位 UNIT	版次 EDITION	
		mm	B	