


A	B	C	D	E	F	G		
				序号	日期	ECN	变更内容	变更者
1	图面产品均符合ROHS标准 "*"为重点尺寸							
2								



技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0~6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;

BOM表

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量	
4	铜外壳	2B02-0034N	φ10.00*8.80*φ6.43 C3604 镀80-120U"镍	PCS	1	
3	绝缘体	2D01-0001	φ4.10*8.90*φ1.3 白色铁弗龙	PCS	1	
2	胶芯主体	2A05-0045N	φ6.5*12.7*φ1.70 镀80-120U"镍	PCS	1	
1	母针	2E02-0001G	φ1.50*7.80 C3604 镀3U"金	PCS	1	
A B C D E F G						

公 差	x.	±0.30	品名规格: 180度/无扭力/公头母针接头	设计	L H M	料 号	HJ-9ABL5-009	
	x. x	±0.20						
	x. xx	±0.10						
	ANGULAR	±5°						
视 图				审 核	日 期	2019-11-19		
单 位	mm	比例	1:1	核 准	版 本	A/0	页 码	4/4

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司  
手机: 15015262131 手机: 13714786106