




产品



圆孔


透明封带

载带



标签

标签朝上


8盘



塑料袋



外箱




技术要求:


- 圆孔十个孔距累积允许公差为 $\pm 0.2\text{mm}$
- 带长250mm内容许弯曲度1mm
- 材料厚度以在载带边缘测量为准
- 所有尺寸定义依循EIA-481-C系准则定义之
- 材料:黑色PS $T=0.30\pm 0.05\text{mm}$
- 所有卷轮为灰蓝挖空旋转塑胶卷轮
- 整模成型长度:20.16M,
- 非指明公差范围为: $\pm 0.1\text{mm}$; 超过250mm不计算累积误差
- 型腔外形凡未标明处倒角R为0.2-0.3; 拔模斜度未标注的为 3° 以下

包装信息:

- 每卷盘装产品 1200 只, 卷盘外侧贴相关标签;
- 每 8 卷盘放在一个塑料袋中;
- 每外箱装8盘, 产品总数: 9600 只;
- 外箱上下用胶纸封成"工"字;
- 净重: KG, 毛重: KG。



Detail A



出料方向

剥离方向

余留封带长:

450 MIN

载带与封带剥离
剥离角度: $165^\circ \sim 180^\circ$
剥离强度: 0.1-1.0N



30空穴

共封装 1200只产品

450MIN

末端留空穴载带

前端留空穴载带



0.30 $\pm$ 0.05

13.15 $\pm$ 0.10

Detail A

工程部

2021-09-15

H. WANG

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		MYOUNG 美阳 www.meiyangdz.com					
DECIMALS:	ANGLES:	DSND	YangFeng	DATE	2021-09-15	TITLE:	
X : $\pm$ ***	X : $\pm$ ***	CHKD	ZhouRuicai	DATE	2021-09-15	电池接触片-114 正极 SMT 卷装	
X.X : $\pm$ ***	X.X : $\pm$ ***	APVD	XueShunyang	DATE	2021-09-15	PART NO.:	
X.XX : $\pm$ ***	X.XX : $\pm$ ***	WEIGHT:	SCALE: 1:1	SIZE: A4	VIEW:	MY-ZJ-114-R	
X.XXX : $\pm$ ***	X.XXX : $\pm$ ***	SHEET 1 OF 1	UNIT: mm	REV.: A/0	OBJECT: MY	DRAW NO.:MY-BD-0035	