


产品




圆孔

透明封带


载带

标签




标签朝上



10盘





塑料袋



外箱





Detail A



出料方向

剥离方向

载带与封带剥离
剥离角度: 165°~180°
剥离强度: 0.1~1.0N



Detail A

技术要求:

1. 圆孔十个孔距累积允许公差为 $\pm 0.2\text{mm}$
2. 带长250mm内容许弯曲度1mm
3. 材料厚度以在载带边缘测量为准
4. 所有尺寸定义依循EIA-481-C系准则定义之
5. 材料: 黑色PS $T=0.50\pm 0.05\text{mm}$
6. 所有卷轮为灰蓝挖空旋转塑胶卷轮
7. 整模成型长度: 5.28M,
8. 非指明公差范围为: $\pm 0.1\text{mm}$; 超过250mm不计算累积误差
9. 型腔外形凡未标明处倒角R为0.2-0.3; 拔模斜度未标注的为 3° 以下

包装信息:

- 1、每卷盘装产品 300 只, 卷盘外侧贴相关标签;
- 2、每 10 卷盘放在一个塑料袋中;
- 3、每外箱装10盘, 产品总数: 3000 只;
- 4、外箱上下用胶纸封成“工”字;
- 5、净重: KG, 毛重: KG。

工程部

2021-09-15

H. WANG

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		MYOUNG 美阳 www.meiyoungdz.com			
DECIMALS:	ANGLES:	DSND	YangFeng	DATE	2021-09-15
X : ±***	X : ±***	CHKD	ZhouRuicai	DATE	2021-09-15
X.X : ±***	X.X : ±***	APVD	XueShun Yong	DATE	2021-09-15
X.XX : ±***	X.XX : ±***	WEIGHT:	SCALE: 3:1	VIEW:	DR
X.XXX : ±***	X.XXX : ±***	SHEET 1 OF 1	UNIT: mm	REV.: A/0	OBJECT: MY
				TITLE:	
				电池弹片PPBA3030 SMT 卷装	
				PART NO.:	
				MY-ZJ-3030-R	
				DRAW NO.:MY-BD-0029	