









PCB线路板安装图(±0.1)



电路图

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: 250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;



Part NO.	L	H 高度
TC-6615-4.3-250G	3.15	4.3
TC-6615-4.5-250G	3.35	4.5
TC-6615-5-250G	3.85	5.0
TC-6615-5.5-250G	4.35	5.5
TC-6615-6-250G	4.85	6.0
TC-6615-6.5-250G	5.35	6.5
TC-6615-7-250G	5.85	7.0
TC-6615-7.5-250G	6.35	7.5
TC-6615-8-250G	6.85	8.0
TC-6615-8.5-250G	7.35	8.5
TC-6615-9-250G	7.85	9.0
TC-6615-9.5-250G	8.35	9.5
TC-6615-10-250G	8.85	10.0
TC-6615-12-250G	10.85	12.0
TC-6615-15-250G	13.85	15.0
TC-6615-21-250G	19.85	21.0

5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	支架	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	
序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备件

			GENEERL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准					
			X.XX ±0.20	比 例					
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影		产品名称	轻触开关 (支架外形图)	版 本	A
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	Projection		产品料号	TC-6615-NH-250G	单 位	mm
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE				材料		页 次	1/1
						MATERIAL		SHEET	