




技术参数

- 1. 额定电流:1A.
- 2. 额定电压:50V DC/AC.
- 3. 工作温度:-25℃ to 85℃.
- 4. 接触电阻:20mΩ Max.
- 5. 绝缘电阻:100MΩ min.
- 6. 耐电压:500V AC/minute.
- 7. 符合ROSH标准要求.

材料

- 1. 基座:LCP.
- 2. 插针和焊片:磷铜.
- 3. 电镀:镍 和 锡.



P.C.B LAYOUT REF

变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

1.0-16ALT	18.0	15.0	16.5
1.0-15ALT	17.0	14.0	15.5
1.0-14ALT	16.0	13.0	14.5
1.0-13ALT	15.0	12.0	13.5
1.0-12ALT	14.0	11.0	12.5
1.0-11ALT	13.0	10.0	11.5
1.0-10ALT	12.0	9.0	10.5
1.0-9ALT	11.0	8.0	9.5
1.0-8ALT	10.0	7.0	8.5
1.0-7ALT	9.0	6.0	7.5
1.0-6ALT	8.0	5.0	6.5
1.0-5ALT	7.0	4.0	5.5
1.0-4ALT	6.0	3.0	4.5
1.0-3ALT	5.0	2.0	3.5
1.0-2ALT	4.0	1.0	2.5
名称	L1	L2	L3

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.12.08	名称	1.0-12ALTGB
X.X ±0.25	审核	王红芳	日期	2020.12.08	料号	001-0002-***
X.XX±0.20	批准	黄斌斌	日期	2020.12.08		
X° ±3°						
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
					页码	1 OF 1
						A4
						⊗