


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A											变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

技术参数:



1. 额定电流: 1A AC/DC.
2. 额定电压: 100V AC/DC.
3. 工作温度: -20°C to 85°C.
4. 接触电阻: 30mΩ Max.
5. 绝缘电阻: 100MΩ Min.
6. 耐电压: 500V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座: PA66
2. 插针和焊片: 黄铜.
3. 电镀: 镍 和 锡.



ZH-16AW	25.5	22.5
ZH-15AW	24.0	21.0
ZH-14AW	22.5	19.5
ZH-13AW	21.0	18.0
ZH-12AW	19.5	16.5
ZH-11AW	18.0	15.0
ZH-10AW	16.5	13.5
ZH-9AW	15.0	12.0
ZH-8AW	13.5	10.5
ZH-7AW	12.0	9.0
ZH-6AW	10.5	7.5
ZH-5AW	9.0	6.0
ZH-4AW	7.5	4.5
ZH-3AW	6.0	3.0
ZH-2AW	4.5	1.5
名称	L1	L2



PCB-LAYOUT

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2021.1.27	名称	ZH-nAW
X. X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2021.1.27		
X. XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2021.1.27	料号	
X° ±3°						
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
					页码	1 OF 1 A4