






变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

技术参数

1. 额定电流:1A.
2. 额定电压:50V DC/AC.
3. 工作温度:-25℃ to 85℃.
4. 接触电阻:20mΩ Max.
5. 绝缘电阻:100MΩ min.
6. 耐电压:500V AC/minute.
7. 符合ROSH标准要求.

材料

1. 基座:LCP.
2. 插针和焊片:黄铜 磷青铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

1.0-16AWT	18.0	15.0	16.5
1.0-15AWT	17.0	14.0	15.5
1.0-14AWT	16.0	13.0	14.5
1.0-13AWT	15.0	12.0	13.5
1.0-12AWT	14.0	11.0	12.5
1.0-11AWT	13.0	10.0	11.5
1.0-10AWT	12.0	9.0	10.5
1.0-9AWT	11.0	8.0	9.5
1.0-8AWT	10.0	7.0	8.5
1.0-7AWT	9.0	6.0	7.5
1.0-6AWT	8.0	5.0	6.5
1.0-5AWT	7.0	4.0	5.5
1.0-4AWT	6.0	3.0	4.5
1.0-3AWT	5.0	2.0	3.5
1.0-2AWT	4.0	1.0	2.5
名 称	L1	L2	L3

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.9.28	名称	1.0-NAWTB				
X.X ±0.25	审核	王红芳	日期	2020.9.28	料号	CD10002/WT				
X.XX±0.20	批准	黄斌斌	日期	2020.9.28						
X° ±3°										
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4	