

变更单号	版本	日期	内 容 描 述	变更者

技术参数:

1. 额定电流:3A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:30mΩ Max.
5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座:PA66.
2. 插针:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

PHD-2*16A	PHD-2*16AW	30.0	34.0
PHD-2*15A	PHD-2*15AW	28.0	32.0
PHD-2*14A	PHD-2*14AW	26.0	30.0
PHD-2*13A	PHD-2*13AW	24.0	28.0
PHD-2*12A	PHD-2*12AW	22.0	26.0
PHD-2*11A	PHD-2*11AW	20.0	24.0
PHD-2*10A	PHD-2*10AW	18.0	22.0
PHD-2*9A	PHD-2*9AW	16.0	20.0
PHD-2*8A	PHD-2*8AW	14.0	18.0
PHD-2*7A	PHD-2*7AW	12.0	16.0
PHD-2*6A	PHD-2*6AW	10.0	14.0
PHD-2*5A	PHD-2*5AW	8.0	12.0
PHD-2*4A	PHD-2*4AW	6.0	10.0
PHD-2*3A	PHD-2*3AW	4.0	8.0
PHD-2*2A	PHD-2*2AW	2.0	6.0
名 称	名 称	A	B

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020. 12. 7	名称	PHD-2*NAWDK		
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020. 12. 7	料号			
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2020. 12. 7				
X° ±3°								
未 注 公 差	比例	1:1	单位	m m	版本	A	页码	1 OF 1
							A4	