




变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

技术参数:
1. 额定电流:3A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:20mΩ Max.
5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.
材料
1. 基座:PA66.
2. 插针:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
02A	2.00	6.00
03A	4.00	8.00
04A	6.00	10.00
05A	8.00	12.00
06A	10.00	14.00
07A	12.00	16.00
08A	14.00	18.00
09A	16.00	20.00
10A	18.00	22.00
11A	20.00	24.00
12A	22.00	26.00
20A	38.00	42.00

PCB LAYOUT

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.05	名称	PHB-NAW			
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.05	料号	001-0010-***			
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2020.11.05	页码	1 OF 1	A4		
X° ±3°	未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A		