

变更单号	版本	日期	内 容 描 述	变更者


技术参数:

1. 额定电流:3A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:30mΩ Max.
5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座:PA66.
2. 插针:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

PHD-2*16A	PHD-2*16AWD	30.0	34.0
PHD-2*15A	PHD-2*15AWD	28.0	32.0
PHD-2*14A	PHD-2*14AWD	26.0	30.0
PHD-2*13A	PHD-2*13AWD	24.0	28.0
PHD-2*12A	PHD-2*12AWD	22.0	26.0
PHD-2*11A	PHD-2*11AWD	20.0	24.0
PHD-2*10A	PHD-2*10AWD	18.0	22.0
PHD-2*9A	PHD-2*9AWDD	16.0	20.0
PHD-2*8A	PHD-2*8AWD	14.0	18.0
PHD-2*7A	PHD-2*7AWD	12.0	16.0
PHD-2*6A	PHD-2*6AWD	10.0	14.0
PHD-2*5A	PHD-2*5AWD	8.0	12.0
PHD-2*4A	PHD-2*4AWD	6.0	10.0
PHD-2*3A	PHD-2*3AWD	4.0	8.0
PHD-2*2A	PHD-2*2AWD	2.0	6.0
名 称	名 称	A	B



CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020. 12. 7	名称	PHD-2*NAWD
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020. 12. 7	料号	
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2020. 12. 7		
X° ±3°						
未 注 公 差	比例	1:1	单位	m m	版本	A
					页码	1 OF 1
						A4
						⊕