


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----



技术参数:

- 额定电流: 3A AC/DC.
- 额定电压: 250V AC/DC.
- 工作温度: -20°C to 85°C.
- 接触电阻: 30mΩ Max.
- 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
- 耐电压: 1000V AC/minute.
- 符合ROSH要求.

材料

- 基座: LCP.
- 插针和焊片: 黄铜.
- 电镀: 镍 和 锡.

变更单号	版本	日期	内容描述	变更者
------	----	----	------	-----

2.54-16AWTB	38.10	42.5
2.54-15AWTB	35.56	40.0
2.54-14AWTB	33.02	37.5
2.54-13AWTB	30.48	35.0
2.54-12AWTB	27.94	32.5
2.54-11AWTB	25.40	30.0
2.54-10AWTB	22.86	27.5
2.54-9AWTB	20.32	25.0
2.54-8AWTB	17.78	22.5
2.54-7AWTB	15.24	20.0
2.54-6AWTB	12.70	17.5
2.54-5AWTB	10.16	15.0
2.54-4AWTB	7.62	12.5
2.54-3AWTB	5.08	10.0
2.54-2AWTB	2.54	7.5
名称	A	B

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.9	名称	2.54-NAWTB
X. X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.9		
X. XX±0.20	批准	王红芳	日期	2020.11.9	料号	001-0006-101
X° ±3°						
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
					页码	1 OF 1 A4