




变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

孔数	A	B
2	2.0	6.0
3	4.0	8.0
4	6.0	10.0
5	8.0	12.0
6	10.0	14.0
7	12.0	16.0
8	14.0	18.0
9	16.0	20.0
10	18.0	22.0
11	20.0	24.0
12	22.0	26.0
13	24.0	28.0
14	26.0	30.0
15	28.0	32.0
16	30.0	34.0

技术参数:

- 1. 额定电流:2A AC/DC.
- 2. 额定电压:200V AC/DC.
- 3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
- 4. 接触电阻:30mΩ Max.
- 5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
- 6. 耐电压:1000V AC/minute.
- 7. 符合ROSH要求.

材料

- 1. 基座:PA66.
- 2. 插针和焊片:黄铜.
- 3. 电镀:镍 和 锡.

CAX 浙江创都电子科技有限公司 ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.									
X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020. 11. 06	名称	PH-NA 240°			
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020. 11. 06	料号				
X.XX±0.20	批准	王红芳	日期	2020. 11. 06					
X° ±3°									
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4