


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色	镀锡3mm	
2	黑色	镀锡3mm	
3	黑色	镀锡3mm	
4	黑色	镀锡3mm	
5	黑色	镀锡3mm	
6	黑色	镀锡3mm	
7	黑色	镀锡3mm	
8	黑色	镀锡3mm	
9	黑色	镀锡3mm	
10	黑色	镀锡3mm	
11	黑色	镀锡3mm	
12	黑色	镀锡3mm	

4. Final examination(成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致.
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘 $\geq 20\text{M}\Omega$, 导通电阻 $<1\Omega$, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X9396HM-12-N0 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X9396TF-PSN(端子)	12PCS	
3	线缆Cable	UL1007-20AWG	12PCS	裁线长度: 200mm

					Item details		RVE.	
							A0	
					UNIT			
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free		
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE		DRAWING NO.				
APPROVED		DATE		X9396T-PSN-12-A20RBYGLW (YR) PNABR-L200-T3				