



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

变更单号	版本	日期	内容描述	变更者



技术参数:

1. 额定电流: 2A AC/DC.
2. 额定电压: 200V AC/DC.
3. 工作温度: -20°C to 85°C.
4. 接触电阻: 30mΩ Max.
5. 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
6. 耐电压: 1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座: PA66.
2. 插针和焊片: 黄铜.
3. 电镀: 镍 和 锡.

孔数	A	B
2	2.0	6.0
3	4.0	8.0
4	6.0	10.0
5	8.0	12.0
6	10.0	14.0
7	12.0	16.0
8	14.0	18.0
9	16.0	20.0
10	18.0	22.0
11	20.0	24.0
12	22.0	26.0
13	24.0	28.0
14	26.0	30.0
15	28.0	32.0
16	30.0	34.0

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ± 0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.06	名称	PH-NA 240°
X.X ± 0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.06		
X.XX ± 0.20	批准	王红芳	日期	2020.11.06	料号	
X° ± 3°						
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
					页码	1 OF 1 A4