




变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

技术参数:
1. 额定电流:2A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:20mΩ Max.
5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.
材料
1. 基座:PA66.
2. 插针:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
PHB-2A 240 °	2.00	6.00
PHB-3A 240 °	4.00	8.00
PHB-4A 240 °	6.00	10.00
PHB-5A 240 °	8.00	12.00
PHB-6A 240 °	10.00	14.00
PHB-7A 240 °	12.00	16.00
PHB-8A 240 °	14.00	18.00
PHB-9A 240 °	16.00	20.00
PHB-10A 240	18.00	22.00
PHB-11A 240	20.00	24.00
PHB-12A 240	22.00	26.00
PHB-13A 240	38.00	42.00

PCB LAYOUT

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.05	名称	PHB-NA 240 °			
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.05	料号	001-0010-***			
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2020.11.05					
X° ±3°									
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4