







标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
PIN 1	VBUS
PIN 2	D-
PIN 3	D+
PIN 4	GND
PIN 5	SSRX-
PIN 6	SSRX+
PIN 7	GND
PIN 8	SSTX-
PIN 9	SSTX+
SHELL	SHIELD



RECOMMENDED PCB LAYOUT

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating 1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating : 30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance : 30 milliohms MAX
4. 耐 电 压: Dielectric Withstanding Voltage.
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

机械特性: Mechanical Requirement

1. 插 拔 力: Conector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
2. 耐 久: Durability: 1500 Cycles

材料: MATERIALS:

1. 塑胶: Housing : LCP
 2. 端子: Contact: Brass
 3. 外壳: Shell: SUS
- 电镀: Finish:
1. 端子: Contact:
Plated Gold in Mating Area; Tin On Solder Tails
 2. 外壳: shell:
Nickel Plating

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	蓝色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	USB座	
		料 号 PART NO	HC-USB3.0-L257-01J	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. xxx ±0.10	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X. xx ±0.20	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X. x ±0.30	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮
X. xx° ±1°				
X. x° ±3°				
X. ° ±5°				