




技术参数:

1. 额定电流:3A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:30mΩ Max.
5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
6. 耐电压:1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座:LCP.
2. 插针和焊片:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

2.54-16AKWTB	38.10	42.5
2.54-15AKWTB	35.56	40.0
2.54-14AKWTB	33.02	37.5
2.54-13AKWTB	30.48	35.0
2.54-12AKWTB	27.94	32.5
2.54-11AKWTB	25.40	30.0
2.54-10AKWTB	22.86	27.5
2.54-9AKWTB	20.32	25.0
2.54-8AKWTB	17.78	22.5
2.54-7AKWTB	15.24	20.0
2.54-6AKWTB	12.70	17.5
2.54-5AKWTB	10.16	15.0
2.54-4AKWTB	7.62	12.5
2.54-3AKWTB	5.08	10.0
2.54-2AKWTB	2.54	7.5
名称	A	B

CAX 浙江创都电子科技有限公司 ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.									
X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.9	名称	2.54-NAKWTB			
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.9	料号	001-0006-101			
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2020.11.9					
X° ±3°									
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4