



借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号

底圖


答

1




P. C. B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended
for reflow soldering



CIRCUIT DIAGRAM



技术参数

NO	项 目	参 数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	$\leq 100\text{m}\Omega$
3	按 力	$160/230 \pm 50\text{gf}$
4	行 程	$0.2 \pm 0.1\text{mm}$
5	绝缘电阻	$> 100\text{M}\Omega$
6	抗电强度	250V 50Hz 1min
7	寿 命	100,000 cyc

浙江创都电子科技有限公司

轻触开关
TACT SWITCH

产品型号 TS3425PAL-3×4×2.5-25

底图总号							未注公差		浙江创都电子科技有限公司								产品名称	轻触开关 TACT SWITCH	
							30<L	±0.30											
签 字							10<L≤30	±0.20									产品型号	TS3425PAL-3×4×2.5-250	
							5<L≤10	±0.15											
日 期							L≤5	±0.10	设 计		20121110			单 位	比 例	⊕			
									审 核				mm	5:1	⊕				
更改文件号		标 记	日 期	变 更 内 容			负 责	审 核	批 准	角 度	±2°	批 准							