





公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50



SECTION A-A

材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤. 塑件盖板: PA66, UL94V-0

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 8A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V
耐 电 压: AC1500V\1Min
使用线径: 24-14AWG 0.5-1.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.2N.m (1.77Lb. in)
剥线长度: 6-7mm

Ordering Information

HC15EDG * * - * - NP - *

Type	规格	PITCH	No. of Poles	Colour
2-6P	2.54±0.51mm	2.54±0.51mm	2-6P	Green
7-12P	3.81±0.51mm	3.81±0.51mm	7-12P	Orange
13-18P	5.08±0.51mm	5.08±0.51mm	13-18P	Red
19-24P	7.62±0.51mm	7.62±0.51mm	19-24P	Black

			GENERAL TOLERANCE	制 图	07	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	审 核		ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			X.X ±0.30	批 准		产品名称	3.81 单排 插拔式 接线端子	版 本	A
			X.XX ±0.20	CHECK		TITLE	封闭 母座	REV.	
			X.XXX ±0.10	比 例		产品料号	HC15EDGK-3.81-NP-X	单 位	mm
			Angle ±3.0°	SCALE		PART NO.		UNITS	
序号	变更内容	日期	投影	投影		材料		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection	Projection		MATERIAL		SHEET	