





RoHS Compliant



①

电路图

0.03



LCK-TA

024

HXX-X

X

X

X

联晟欣

LCK

产品类别

TA:轻触开关

产品流水料号识别码

高度

H18:1.8H

H20:2.0H

H25:2.5H

包装方式

L:圆盘

S:袋装

有柱无柱

Y:有柱

W:无柱

克力


1: 180克力

2: 250克力

主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
- 操作力: $160\pm 40\text{gf}$
- 行程: $0.20\pm 0.1\text{mm}$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 100,000 Cycles

PCB. 焊接图



QUADRANT POINT
TANGENCY POINT
INTERSECTION POINT

(QP)

(TP)

(IP)

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.25
X.X. ± 0.20
X.XX. ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^\circ$

DESIGN

CHECKED

APPROVED

Andy

DATE

DATE

DATE

2014.12.24

DATE

DATE

DATE

TITLE:

TACRILE SWITCH

REV: 04

SCALE: 1:1



UNIT: mm

SIZE: A4

SHEET: 1/1



RoHS Compliant



电路图

H
1.8
2.0
2.5

主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: ≤50mΩ
- 操作力: 160±40gf
- 行程: 0.20±0.1mm
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 100,000 Cycles

PCB. 焊接图

QUADRANT POINT
TANGENCY POINT
INTERSECTION POINT

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.X. ±0.20
X.XX. ±0.15
ANGULAR ±3°



联晟欣连接器(深圳)有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:
CHECKED		DATE		TACRILE SWITCH
APPROVED		DATE		
PART NO:	LCK-TA024HXXX-XXX	REV:	04	SCALE: 1:1
DRAWING NO:		UNIT:	mm	
		SHEET:	1/1	⊕