


客户确认	
日 期	



注意事项:

- 1. 两端剥芯线皮 $2.5\pm0.5\text{mm}$, 打压端子,并按图示穿壳
- 2. 端子拉力须大于 2.2Kg/F
- 3. 线材须套PVC套管
- 4. 成品100%测试打点, 绝缘阻抗 $20\text{M}\Omega$, DC高压300V, 导通阻抗 3Ω
- 5. SM公母胶壳插拔力:插入力不大于 8N/孔 , 拔出力不小于 3N/孔 。

接点表:

H1	颜色	H2
1	黑	1
2	白	2
3	橙	3
4	绿	4
5	紫	5
6	灰	6

7	SM公壳固定器(SM-6PST) 棕红色 (可叠加)	1	PCS	/
6	PVC套管 $\varnothing 7.0 * 180\text{MM}$ 黑色 300V 105°C	1	PCS	/
5	2507T 母端子	5	PCS	/
4	2507H-6P 黑色 Pitch:2.5mm (SM-6P)	1	PCS	/
3	UL1007#26 黑/白/橙/绿/紫/灰	各213	mm	/
2	2501T	5	PCS	/
1	2501H-6P 带扣 白 Pitch:2.5mm (XHS)	1	PCS	/
序号	材 料 规 格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
业务:	日期:	品名规格: 2H/2501H-6P带扣+2507H-6P+UL1007#26 L=200MM			
制图:	日期:	客户料号 /			
LYF	2019-08-28	单位	mm	比例	/
		图纸编号	S007220290-ZD	版本	A