


客户确认	
日期	

版本	履历表	变更人	日期
A	初版发行	W. J. B	2024-11-19
B	套管70mm改短为65mm	LYF	2025-6-19



接点表:

H1	颜色	H3	H2
1	灰色	2	
2	灰色		2
3	橙色		1
4	橙色	1	
5	绿色	6	
6	黄色	3	
7	棕色		3
8	紫色		6
-	白色	4	4
-	蓝色	5	5

注意: H2胶壳在上层, H3胶壳在下层, 电子线不能出现交叉现象

- 注意事项:
- 1: 先插H2和H3端的胶壳, 再将H2和H3端白色 (PIN4) 和蓝色 (PIN5) 插壳后对折在套管中。
 - 2: H2和H3端的防水塞要完全插入孔内, 不能外露。
 - 3: 线材须按顺序插壳, 整齐排列, 不能有交叉情况。
 - 4: 线材须贴型号标签, 缠包在PVC上, 标签尾部留一部分对贴在外面, 方便客户去掉标签。

序号	材料规格	用量	单位	备注
7	电脑打印标签: 10*50MM 印字见图纸	1	PCS	
6	黑色PVC套管 $\phi 8.0 \times 65\text{MM}$	1	PCS	
5	7061A-2.2-21套料 (胶壳*1+端子*6+防水塞*6)	1	PCS	
4	7061A-2.2-11套料 (胶壳*1+端子*6+防水塞*6)	1	PCS	
3	2501T 端子	8	PCS	
2	2501H-8P带扣 白色胶壳	1	PCS	
1	UL1007 20AWG (蓝、白、棕、紫、绿、黄)*1PCS (灰、橙)*2PCS	各1	PCS	

APPROVED:	DATE:
CHECKED:	DATE:
DRAWN:	DATE:
吴建波	2025-8-2

Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD	
规格描述:	
3H/2501H-8P带扣+7061A-2.2-11+7061A-2.2-21+1007#20 L=105MM	
客户料号:	
单位: MM	比例: /
图示:	
图纸编号:	S308330003
版本:	B