


客户确认	
日 期	



注意事项:

- 1、线材H1端剥芯线皮 3.0 ± 0.2 铆压175149-2端子；
线材H2端剥芯线皮 2.5 ± 0.2 铆压2501T端子
- 2、成品需做100%导通测试，无短路、断路、错位等电气不良现象，
导通阻抗 <2 欧姆；
- 3、所有端子与单根线材导体保持力 $\geq 3.0\text{gf}$ ，
- 4、成品外观良好、无松脱、烫伤、色差等，成品检验后需要做打点
标识；
- 5、完成品需符合RoHS2.0、REACH等环保要求。

接线表:

H1	1	2	3	4	5	6
H2	1	5	2	3	NG	4
颜色	橙	灰	红	黄		黑

7	热缩管 $\phi 6.0$ 黑色 L=15mm	1	PCS	
6	固定器 XHD-5RSTB	1	PCS	/
5	TE 175149-2 公端子	5	PCS	/
4	TE 176285-6 蓝色 母壳 2*3P	1	PCS	/
3	2501T-磷铜镀锡 先冲后镀	5	PCS	/
2	XHD-5P 带扣 白色	1	PCS	/
1	UL1430#24-黑/红/黄/灰/橙	各116	mm	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
业务:	日期:	品名规格: 2H TE 176285-6 (蓝色)+XHD-5P+UL1430#24 L=100mm			
制图:	日期:	客户料号			
YXT	2024-07-26	单位	mm	比例	/
		图纸编号:		S007223331	版本 A