



客户确认		版本	履历表	变更人	日期
日 期		A	初版发行	Q. Z. J	2025-05-08



技术条件:

1、M8传感器直插母头连接线需100%通过断路、短路、错位、绝缘、漏电等电气不良现象测试;成品线需要满足, M8传感器直插连接线公头与母头连接后同颜色的芯线测试电阻<200mΩ.

2、端子与线间拉力符合铆压强度标准, 不可出现伤铜丝现象, 成品所有位置不能出现中文标识。

3、产品需具有防水、防潮、防腐蚀、阻燃、抗氧化、环保特性, 材质符合RoHS要求防水等级需达到IP65。

4、所有尺寸为成品尺寸, 未注明公差按GB/1804-m执行:

8	Ø2.5黑色热缩管L=7mm	1	PCS	/
7	Ø2.5黑色热缩管L=4mm	2	PCS	/
6	PP透明胶粒 (LG化学PP M1600)	A/R	g	/
5	Ø3.0黑色热缩管L=35mm	1	PCS	/
4	Ø6.0黑色热缩管L=20mm	1	PCS	/
3	插头料:PVC-25P 黑色, 阻燃UL94-V0	A/R	g	
2	M8防水3P线端母头2.1L屏蔽款+8L直纹螺母+防水圈	1	PCS	/
1	2*0.5mm² +F+W+B 高柔性电源电缆带屏蔽 OD: 5.8mm 黑色PVC	345	mm	/
序号	材 料 规 格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD				
业务:	日期:	品名规格: 2H/M8防水3P母头+镀锡 2*0.5mm² 高柔线 L=350mm				
制图:	日期:	客户料号				
		单位	mm	比例	/	☉ ☐
		图纸编号:		S302920001	版本	A /