


客户确认	
日期	



注意事项

- 1. 两端剥皮 2.5 ± 0.5 mm后打压端子，并按图示穿壳
- 2. 单PN端子与线材保持力 $\geq 3\text{KG}$ ；导通阻抗 $< 2\Omega$ ；
- 3. 同种颜色不分正负极；
- 4. SM公母胶壳插拔力：插入力不大于8N/孔拔出力不小于3N/孔。
- 5. 成品100%进行电性测试。
- 6. 成品检验后需做打点标识。

接点表：

H1	1	2	3	4	5	6
H2					1	2
H3			1	2		
H4	1	2				
颜色	黑	黑	红	红	黄	黄

10	白色尼龙扎带 3*100	1	PCS	/
9	黑色PVC套管 $\varnothing 7.0 \times 130\text{mm}$ 300V 105° C	1	PCS	/
8	2507H-2P 公壳固定器 红 (SM-2PST红色锁片)	3	PCS	/
7	2507T 母端子(SM-Y端子)	6	PCS	/
6	2507H-2P PITCH:2.5mm 公壳 黄色	1	PCS	/
5	2507H-2P PITCH:2.5mm 公壳 红色	1	PCS	/
4	2507H-2P PITCH:2.5mm 公壳 黑色	1	PCS	/
3	UL1007#24 镀锡铜 黄*2, 黑*2, 红*2	各213	mm	/
2	SCN-T	6	PCS	/
1	SCN180H-6P Pitch:2.5MM 白色	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准：	日期：	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD			
业务：	日期：	品名规格： 4H/SCN-6P+2507H-2P*3+UL1007#24 L=200mm			
制图： L.YUN	日期： 2022-08-22	客户料号		/	
		单位	mm	比例	/
		图纸编号		S007240043-ZD	
		版本	A		