


客户确认	
日期	



- 注意事项:
- 1、线材H1端剥芯线皮5.5 ± 0.2mm铆压250端子
线材H1端剥芯线皮8.0 ± 0.2mm铆压基板端子
 - 2、成品需做100%导通测试，无短路、断路、错位等电气不良现象,导通阻抗<2欧姆;
 - 3、H1端250端子与单根线材导体保持力≥9.0Kgf，H1端250端子与公端插片插入力45N Max解锁初次拔出力10N Min、解锁第六次拔出力8N Min，锁定拔出力≥80N;H2端基板端子与单根线材导体保持力≥2.0Kgf;
 - 4、成品外观良好、无松脱、烫伤、色差等;
 - 5、基板端子需做插板测试，图中标识▲为重点检验尺寸;
 - 6、完成品需符合ROHS2.0、REACH等环保要求,

5	端子护套 250T 内径3.7 透明护套 (FP250-3.7-19.5BZD)	1	PCS	/	核准:	日期:	C 深圳市灿科盟实业有限公司 kmtw CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD											
4	250T(0.8)端子 带锁扣(7093-BS)/(TP25032A-2) 雾锡	1	PCS	/			业务:	日期:	品名规格: 2H/250T带锁扣+基板端子 ϕ 2.3+UL1015#18 白 L=170MM									
3	端子护套 (FPT2.7-3.8B 方普) PVC透明护套	1	PCS	/	制图:	日期: 2024-08-02			客户料号									
2	基板端子 WLS H12303PS-T2# 镀锡 孔径 ϕ 2.3 包圆	1	PCS	/					单位	mm	比例	/						
1	UL1015#18-白	188	mm	/			图纸编号:		S007229044				版本	A				
序号	材 料 规 格	用量	单位	代码														