




1		2				3				4				5				6			
VIEW A		2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A	11A	12A	13A	14A	15A	16A	17A				
A 接线表	PIN	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE				
	1	棕	棕	棕	棕	棕	白	白	棕	棕	棕	棕	棕	棕	棕	棕	棕				
	2			白	白	白	棕	棕	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝				
	3	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	绿	绿	白	白	白	白	白	白	白	白	白				
	4		黑	黑	黑	黑	黄	黄	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿				
	5				灰		灰	灰	粉	粉	粉	粉	粉	粉	粉	粉	粉				
	6					灰	粉	粉	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄				
	7					粉	蓝	蓝	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑				
	8							红	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰				
	9								红	红	红	红	红	红	红	红	红				
	10									紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫				
	11										橙	橙	橙	橙	橙	橙	橙				
	12											浅绿	浅绿	浅绿	浅绿	浅绿	浅绿				
	13												浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝				
	14													黑白	黑白	黑白	黑白				
	15														棕白	棕白	棕白				
	16															红白	红白				
	17																蓝白				
	外壳	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽			

注解：线缆尺寸公差

50mm < L≤500mm

±10

500mm < L≤1000mm

±20

1000mm < L≤3000mm

±30

3000mm < L≤5000mm

±50

5000mm < L≤10000mm

±100

电缆信息					
芯数	线缆护套	护套颜色	UL	线规	温度范围
2A/3A/4A//5A	PVC	黑色	UL2464	22AWG	-20℃~+80℃
	PU	黑色	UL20549	22AWG	-40℃~+80℃
6A/7A/8A	PVC	黑色	UL2464	24AWG	-20℃~+80℃
	PU	黑色	UL20549	24AWG	-40℃~+80℃
9A/10A/11A/12A	PVC	黑色	UL2464	26AWG	-20℃~+80℃
	PU	黑色	UL20549	26AWG	-40℃~+80℃
13A/14A/15A/16A/17A					
	PU	蓝色	NOUL	28AWG	-40℃~+80℃

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN						
X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.15 ANGEL ±3°	确认 CHK							
	核准 APVD							
	单位 UNIT	MM	版本 REV	A0	品名 TITLE	M12-PxA-MWFM16-Lx-S		
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	2 OF 2	品号 PART NO			
					型号 DRAWING NO			

1

2

3

4

5

6