


客户确认	
日 期	



加工说明:

- 1. 线材两端剥皮 5.5 ± 0.2 mm, 打端子.
- 2. 导通阻抗: < 2欧姆.
- 3. P1端端子与线材保持力 ≥ 11 KG,
P2端基板端子与线材保持力 ≥ 2 KG.
- 4. 线材需过双面板(耐熔损)
- 5. 基板端子需做插板测试

包装方式: 100PCS/扎

5	热缩套管 (CB-HFT) 黑色 $\varnothing 3.5$ 16 ± 2 MM	1	PCS	/
4	基板端子 (B1811T2P-2E) PCB开孔 2.3 ± 0.1	1	PCS	/
3	UL1015#16AWG 棕色 镀锡铜	290	mm	/
2	TE 179970-1 自然色 /胶壳	1	PCS	TE
1	TE 179974-1 250 (0.8)端子 (带锁扣)	2	PCS	TE
序号	材 料 规 格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD					
业务:	日期:	品名规格: 2H/TE 179970-1+基板端子 $\varnothing 2.3$ +UL1015#16 棕 L=270mm					
制图: SXA	日期: 2019-9-12	客户料号					
		单位	mm	比例	/		
		图纸编号		S007220292		版本	A