


客户确认	
日 期	



注意事项:

1. 线材两端剥皮 $2.5^{+0.5}_{-0}$ mm后打压端子，并按图示穿壳
2. 导通阻抗<2欧姆, 无短路、断路、错位等不良
3. 端子与线材保持力 $\geq 2\text{KG}$
4. SM公母胶壳插拔力:插入力不大于8N/孔, 拔出力不小于3N/孔。
5. 成品100%测试打点.

接点表:

H1	颜色	H2
1	红	1
2	黄	2
3	白	3
4	绿	4
5	黑	5

7	SM公壳固定器(SM-5PST) 红色 (可叠加)	1	PCS	/
6	PVC套管 $\varnothing 6.0 * 160\text{MM}$ 黑色 300V 105° C	1	PCS	/
5	2507T 母端子	5	PCS	/
4	2507H-5P 黑色 Pitch:2.5mm (SM-5P)	1	PCS	/
3	UL1007#26 红/黄/白/绿/黑	各213	mm	/
2	2501T	5	PCS	/
1	2501H-5P 带扣 白 Pitch:2.5mm (XHS)	1	PCS	/
序号	材 料 规 格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
业务:	日期:	品名规格: 2H/2501H-5P带扣+2507H-5P+UL1007#26 L=200MM			
制图: L.YUN	日期: 2021-11-23	客户料号		/	
		单位	mm	比例	/
		图纸编号		S007220440-ZD	版本 A