


|      |  |
|------|--|
| 客户确认 |  |
| 日 期  |  |



加工说明:

1. 线材H1端剥皮 $2.5^{+0.5}_{-0}$ mm后打压2501T;H2端剥皮 $2.5^{+0.5}_{-0}$ mm, 打压2507T、并按图示穿壳, 注意H2端第7, 8P线序。
2. 端子与线拉力大于2.5KG/F,
3. SM公母壳插拔力: 插入力不大于8N/孔, 拔出来不小于3N/孔
4. 导通阻抗<2欧姆;无短路. 断路. 错位等不良。
5. 做完导通测试后需打点标识。

接线表:

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| H2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 颜色 | 棕 | 绿 | 橙 | 黄 | 蓝 | 黑 | 白 | 紫 |

| 端子型号  | 内刀高度          | 内刀宽度         | 外刀高度          | 外刀宽度         |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 2501T | $0.85\pm0.05$ | $1.5\pm0.05$ | $1.75\pm0.05$ | $1.8\pm0.05$ |
| 2507T | $0.75\pm0.05$ | $1.4\pm0.05$ | $1.8\pm0.05$  | $1.9\pm0.05$ |

|    |                                         |      |     |    |
|----|-----------------------------------------|------|-----|----|
| 7  | 2507H-8P 公壳固定器 棕红色                      | 1    | PCS | /  |
| 6  | PVC套管 $\phi 7.0$ 黑色 L=160MM 300V 105° C | 1    | PCS | /  |
| 5  | 2507T 母端子(SM-Y-B 端子)                    | 8    | PCS | /  |
| 4  | 2507H-8P 公壳 黑色 (SM2.5公壳)                | 1    | PCS | /  |
| 3  | UL1007#26 棕/绿/橙/黄/蓝/黑/白/紫               | 各213 | mm  | /  |
| 2  | 2501T                                   | 8    | PCS | /  |
| 1  | 2501H-8P 带扣 Pitch:2.5                   | 1    | PCS | /  |
| 序号 | 材 料 规 格                                 | 用量   | 单位  | 代码 |

|     |            |                                                    |    |    |   |
|-----|------------|----------------------------------------------------|----|----|---|
| 核准: | 日期:        | Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司<br>CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD |    |    |   |
| 业务: | 日期:        | 品名规格:<br>2H/2501H-8P带扣+2507H-8P+1007#26 L=200mm    |    |    |   |
| 制图: | 日期:        | 客户料号: /                                            |    |    |   |
| LYF | 2021-10-20 | 单位                                                 | mm | 比例 | / |
|     |            | 图纸编号: S007220429-ZD                                |    | 版本 | A |