


客户确认	
日期	


标记	版次	变更内容	日期
	A版	新版图面	24-11-19
△	B版	变更线材颜色, 套管改短5mm	25-6-19



#### 注意事项:

- 先插H2和H3端的胶壳, 再将H2和H3端白色(PIN4)和蓝色(PIN5)插壳后对折在套管中。
- 线材须按顺序插壳, 整齐排列, 不能有交叉情况。
- 线材须贴型号标签, 缠包在VC上, 标签尾部留部分对贴在外面, 方便客户取掉标签。

H1	颜色	H2	H3	裁线尺寸
1	灰色	2		125
2	灰色		2	128
3	橙色	1		125
4	橙色		1	128
5	绿色	6		125
6	黄色	3		125
7	棕色		3	128
8	紫色	6		128
-	白色	4	4	125
-	蓝色	5	5	125



注意: 生产需要切开。

7	电脑打印标签 :10*50MM 印字见图纸	1	PCS		APPROVED:  CHECKED:  DRAWN:	DATE:  DATE:  DATE: 吴建波	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG IND USTRYCO., LTD		
6	黑色PVC套管 Ø8.0*65MM	1	PCS				规格描述: 3H/2501H-8P带扣+7065Y-0.6-11+7065Y-0.6-21+1007#20 L=105MM		
5	7065Y-0.6-11套料 (胶壳*1+端子*6)	1	PCS				客户料号: 单位: MM 比例: / 图示:		
4	7065Y-0.6-21套料 (胶壳*1+端子*6)	1	PCS				图纸编号: S30833001 版本: B		
3	2501T 端子	8	PCS						
2	2501H-8P带扣 白色胶壳	1	PCS						
1	UL1007 20AWG (灰、橙、绿、黄)*2PCS (蓝、白)*1PCS	各1	PCS						
序号	材料规格	用量	单位	备注					