


客户确认	
日期	

标记	版次	变 更 内 容	日 期
／	A版	新版图面	24-01-05
△	B版	线材长度400变更为350mm	24-01-10



加工说明:

1. 线材H1端剥皮 $5.0^{+0.5}_{-0}$ mm, 打压端子, H2端剥皮 $8.0^{+0.5}_{-0}$ mmmm后打压基板端子。
2. 导通阻抗<2欧姆
3. 太阳型端子与线材保持力≥13.6KG, 基板端子保持力≥2.0KG
4. 基板端子需做插板测试
5. 完成品需符合RoHS2.0、REACH等环保要求

5	端子护套 (FPT3.0-4.2 方普) PVC透明护套	1	PCS	/
4	基板端子 WLS H12303PS-T2# 镀锡 孔径 ϕ 2.3 包圆	1	PCS	/
3	热缩管 ϕ 4.5 黑色 L=15MM	1	PCS	/
2	止滑太阳型端子 ϕ 4.3* ϕ 8.0*T0.5 (6179-SS)	1	PCS	/
1	UL1015#16-黄注绿/ 绿色与黄色比3: 7	368	mm	/
序号	材 料 规 格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
业务:	日期:	品名规格: 2H/基板端子 ϕ 2.3+止滑太阳型端子 ϕ 4.3+UL1015#16 黄注绿 L=350MM			
制图: L-YAN	日期: 2024-01-05	客户料号			
		单位	mm	比例	/
		图纸编号		S007220658	版本 B