



|      |  |
|------|--|
| 客户确认 |  |
| 日期   |  |



注意事项:

- 1、线材H1端剥芯线皮 $5.5 \pm 0.2\text{mm}$ 铆压250端子  
线材H1端剥芯线皮 $8.0 \pm 0.2\text{mm}$ 铆压基板端子
- 2、成品需做100%导通测试，无短路、断路、错位等电气不良现象,导通阻抗<2欧姆;
- 3、H1端250端子与单根线材导体保持力 $\geq 9.0\text{Kg}$ f，H1端250端子与公端插片插入力45N Max解锁初次拔出力10N Min、解锁第六次拔出力8N Min，锁定拔出力 $\geq 80\text{N}$ ;H2端基板端子与单根线材导体保持力 $\geq 2.0\text{Kg}$ f;
- 4、成品外观良好、无松脱、烫伤、色差等;
- 5、基板端子需做插板测试，图中标识▲为重点检验尺寸;
- 6、完成品需符合ROHS2.0、REACH等环保要求,

|    |                                           |     |     |    |       |                  |                                                    |     |                                                         |    |    |    |   |  |  |  |
|----|-------------------------------------------|-----|-----|----|-------|------------------|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----|----|----|---|--|--|--|
| 5  | 端子护套 250T 内径3.7 透明护套 (FP250-3.7-19.5BZD)  | 1   | PCS | /  | 核准:   | 日期:              | C 深圳市灿科盟实业有限公司<br>kmtw CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD |     |                                                         |    |    |    |   |  |  |  |
| 4  | 250T(0.8)端子 带锁扣(7093-BS)/(TP25032A-2) 雾锡  | 1   | PCS | /  |       |                  | 业务:                                                | 日期: | 品名规格:<br>2H/250T带锁扣+基板端子 $\phi$ 2.3+UL1015#18 红 L=170MM |    |    |    |   |  |  |  |
| 3  | 端子护套 (FPT2.7-3.8B 方普) PVC透明护套             | 1   | PCS | /  | 客户料号  |                  |                                                    |     |                                                         |    |    |    |   |  |  |  |
| 2  | 基板端子 WLS H12303PS-T2# 镀锡 孔径 $\phi$ 2.3 包圆 | 1   | PCS | /  |       | 制图:<br><br>L-YAN |                                                    |     | 日期:<br><br>2024-08-02                                   | 单位 | mm | 比例 | / |  |  |  |
| 1  | UL1015#18-红                               | 188 | mm  | /  | 图纸编号: |                  | S007229047                                         |     |                                                         | 版本 | A  |    |   |  |  |  |
| 序号 | 材 料 规 格                                   | 用量  | 单位  | 代码 |       |                  |                                                    |     |                                                         |    |    |    |   |  |  |  |