


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2021-01-08




注意事项:

- 1. 导通阻抗<2欧姆
- 2. 35745-0110公端子20AWG端子拉力≥7.3kg，基板端子20AWG拉力≥2kg，
- 3. 线材需过双面板（耐熔损）
- 4. 基板端子需做插板测试,PCB开孔1.8MM
- 5. 注意PVC护套方向，护套不允许脱落.

加工说明:

- 1. H1端线材剥皮 8.0 ± 0.3 mm, 打基板端子;
- H2端线材剥皮 4.5 ± 0.3 mm, 打35745-0110公端子。



6	Molex 35182-0190 固定器 白色 (CJT C1801S-1P)	1	PCS	CJT
5	UL1015 20AWG 镀锡铜 黑色	325	mm	/
4	PVC透明护套 (FPT2.5-4.2 方普)	1	PCS	/
3	基板端子 H11830PS-T2# 镀锡 孔径 $\phi 1.8$ 包圆	1	PCS	/
2	Molex 35745-0110 公端子 镀锡 (CJT C1801MA-TB)	1	PCS	CJT
1	Molex 35150-0109 孔座 白色 (CJT C1801HMA-1P)	1	PCS	CJT
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD			
审核:	日期:	品名规格: 2H/Molex 35150-0109+基板端子 $\phi 1.8$ +UL1015#20 黑 L=300mm			
制图: SXA	日期: 2021-01-08	客户料号			
		单位	mm	比例	/
		图纸编号:		S007220400	版本 A