



客户确认	
日 期	

版本	履历表	变更人	日期
A	初版发行	W. J. B	2025-8-2
B	套管70mm改短为65mm	LYF	2025-6-19



接点表:

H1	颜色	H2	H3
1	灰色	3	
2	灰色		3
3	橙色		1
4	橙色	1	
5	绿色	5	
6	黄色	2	
7	棕色		2
8	紫色		5
-	白色	4	4
-	蓝色	6	6

注意：H2胶壳在上层，H3胶壳在下层，电子线不能出现交叉现象

- 注意事项：
- 1: 先插H2和H3端的胶壳，再将H2和H3端白色 (PIN4) 和蓝色 (PIN6) 插壳后对折在套管中。
 2. 线材须按顺序插壳，整齐排列，不能有交叉情况。
 3. 线材须贴型号标签，缠包在PVC上，标签尾部留一部分对贴在外面，方便客户取掉标签。

7	电脑打印标签：10*50MM 印字见图纸	1	PCS	
6	黑色PVC套管 $\varnothing$ 8.0*65MM	1	PCS	
5	NH7063A-0.7-11套料（胶壳*1+端子*6）	1	PCS	
4	NH7063B-0.7-21套料（胶壳*1+端子*6）	1	PCS	
3	2501T 端子	8	PCS	
2	2501H-8P带扣 白色胶壳	1	PCS	
1	UL1007 20AWG（蓝、白、棕、紫、绿、黄）*1PCS （灰、橙）*2PCS	各1	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	备注

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	规格描述: 3H/2501H-8P带扣+NH7063B-0.7-21+NH7063A-0.7-11+UL1007#20 L=100MM			
制图:	日期:	客户料号:			
吴建波	2025-8-2	单位: MM	比例: /	图示:	
		图纸编号:	S308330006	版本:	B