


客户确认	
日期	



接点表:

H1	1	2	3	4	5	6
H2	1	2	3	4		5
颜色	白	黑	黄	灰	/	橙


注意事项:

1. H1端芯线剥 $2.5^{+0.5}_{-0}$ MM, 打压SCN180T端子; H2端剥 $3.0^{+0.5}_{-0}$ MM打压2507T端子。
2. 依配线表穿胶。

备注:

1. 导通阻抗 $<2\Omega$, 无短路、断路、错位不良。
2. 端子拉力 $\geq 2.5\text{KG}$ 。
3. 公母壳插力不大于8N/孔, 拔力不小于3N/孔。

包装方式: 50PCS/扎用气泡片包住H1端, 再扎一扎带, 如右图。



包装图

7	固定器:2507H-5P (SM-5p公壳固定器)	1	PCS	HF04
6	PVC管: 黑色 $\phi 5*310\text{MM}$	1	PCS	/
5	端子:2507T (SM-T) 母 镀锡	5	PCS	HF04
4	胶壳:2507H-5P (SM-5P) 黑色	1	PCS	HF04
3	UL1007#26 TS 白黑黄灰橙	各365	mm	/
2	端子:SCN180T (SCN-T) 镀锡	5	PCS	/
1	胶壳:SCN180H-6P (SCN-6P) 白色	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

端子型号	内刀高度	内刀宽度	外刀高度	外刀宽度
SCN-T	0.95 ± 0.05	1.4 ± 0.05	1.75 ± 0.05	1.85 ± 0.05
2507T	0.75 ± 0.05	1.4 ± 0.05	1.8 ± 0.05	1.9 ± 0.05

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	品名规格: 2H/SCN180H-6P+2507H-5P+UL1007#26 L=350MM			
制图:	日期:	客户料号 /			
夏胜六	2019-10-16	单位	mm	比例	/
		图纸编号:	S007220200-ZD	版本	A