


客户确认	
日期	

版本	履历表	变更人	日期
A	初版发行	W. J. B	2025-2-11
B	将PIN3-4线材颜色粉色改为橙色	W. J. B	2025-3-3
C	套管80mm改短为75mm	LYF	2025-6-19



注意事项:

1: 先插H2和H3端的胶壳, 再将H2和H3端白色 (PIN5) 和蓝色 (PIN1) 插壳后对折在套管中。

2. 线材须按顺序插壳, 整齐排列, 不能有交叉情况。

3. 线材须贴型号标签, 缠包在PVC上, 标签尾部留一部分对贴在外面, 方便客户取掉标签。

7	电脑打印标签: 10*50MM 印字见图纸	1	PCS	
6	黑色PVC套管 ϕ 8.0*75MM	1	PCS	
5	06FN-1.5-00322套料 (胶壳*1+端子*6) 06FN-1.5-00322胶壳+964269-2端子*6	1	SET	
4	06FM-1.5-00222套料 (胶壳*1+端子*6) 06FM-1.5-00222胶壳+964274-2端子*6	1	SET	
3	2501T 端子	8	PCS	
2	2501H-8P带扣 白色胶壳	1	PCS	
1	UL1007 20AWG (蓝、白、棕、紫、绿、黄)*1PCS (灰、橙)*2PCS	各1	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	备注

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	规格描述: 3H/2501H-8P带扣+06FN-1.5-00222+06FN-1.5-00322+UL1007#20 L=100MM			
制图:	日期:	客户料号:			
吴建波	2025-2-11	单位: MM	比例: /	图示:	
		图纸编号:	S308330004	版本:	C