


客户确认	
日 期	



技术要求:
1. 两端分线28±3MM, 剥皮1.5±0.2mm 打压端子,
2. 线材与端子拉力≥1.2KG
3. SZN端子须与PCB板孔实配, 插板须顺畅。

包装要求:
100PCS/扎

接点表:

H1	1	2	3	4	5
H2	1	2	3	4	5

5	SZN-T 镀锡	5	PCS	/
4	SZN-5P 白色 Pitch:1.5mm	1	PCS	/
3	20080#28 (7/0.10TS)-05C-软排线	70	MM	/
2	1501T 镀锡	5	PCS	/
1	1501H-5P 白色 Pitch:1.5mm	1	PCS	/
序号	材 料 规 格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
业务:	日期:	品名规格: 2H/1501H-5P+SZN-5P+20080#28 L=65mm			
制图: L. YUN	日期: 2023-07-21	客户料号:		/	
		单位	mm	比例	/
		图纸编号:		S121920002	版本 A