


客户确认	
日 期	



- 注意事项:
- 1. H1端剥皮 $2.5^{+0.5}_{-0}$ mm, 打压2001T, 并按图示穿壳
 - 2. 端子拉力须大于1.3Kg/F
 - 3. 线材尾部剥皮上锡 3.5 ± 0.5 MM, 无散口, 堆锡, 连锡, 发黑等不良

包装要求:
200PCS/扎用PE膜包裹锡头

					核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD				
					审核:	日期:	品名规格: 1H/2001H-2P+1571#28 L=65mm				
3	1571#28(7/0.12TS) 红、黑	各70	MM	/	制图: L. YUN	日期: 2023-07-21	客户料号: /				
2	2001T	2	PCS	/			单位	mm	比例	/	⊗
1	2001H-2P PITCH:2.0mm	1	PCS	/			图纸编号: S121910001				
序号	材 料 规 格	用量	单位	代码			版本				A