


客户确认	
日 期	

版本	履历表	变更人	日期
A	初版发行	W. J. B	2025-6-19
B	套管70mm改短为65mm	LYF	2025-6-19



注意事项:

- 1: 先插H2和H3端的胶壳, 再将H2和H3端白色 (PIN4) 和蓝色 (PIN6) 插壳后对折在套管中。
2. 线材须按顺序插壳, 整齐排列, 不能有交叉情况。
3. 线材须贴型号标签, 缠包在PVC上, 标签尾部留一部分对贴在外面, 方便客户取掉标签。

注意: H2胶壳在上层, H3胶壳在下层, 电子线不能出现交叉现象

7	电脑打印标签: 10*50MM 印字见图纸	1	PCS						
6	黑色PVC套管 $\phi 8.0 \times 65$ MM	1	PCS		APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD		
5	NH7063A-0.7-21套料 (胶壳*1+端子*6)	1	PCS		CHECKED:	DATE:			
4	NH7063B-0.7-21套料 (胶壳*1+端子*6)	1	PCS				规格描述:		
3	2501T 端子	8	PCS				3H/2501H-8P带扣+NH7063A+NH7063B-0.7-21-0.7-21+UL1007#20 L=105MM		
2	2501H-8P带扣 白色胶壳	1	PCS				客户料号:		
1	UL1007 20AWG (蓝、白、棕、紫、绿、黄)*1PCS (灰、橙)*2PCS	各1	PCS		DRAWN:	DATE:	单位: MM 比例: / 图示:		
序号	材料规格	用量	单位	备注	吴建波	2025-6-19	图纸编号:	S308330002	版本: B