




|        |     | 1   |      | 2    |      | 3    |      | 4    |      | 5    |      | 6    |      |      |      |      |      |    |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| VIEW A |     | 2A  | 3A   | 4A   | 5A   | 6A   | 7A   | 8A   | 9A   | 10A  | 11A  | 12A  | 13A  | 14A  | 15A  | 16A  | 17A  |    |
| A      | 接线表 | PIN | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE |    |
|        |     | 1   | 棕    | 棕    | 棕    | 棕    | 棕    | 白    | 白    | 棕    | 棕    | 棕    | 棕    | 棕    | 棕    | 棕    | 棕    | 棕  |
|        |     | 2   |      |      | 白    | 白    | 白    | 棕    | 棕    | 蓝    | 蓝    | 蓝    | 蓝    | 蓝    | 蓝    | 蓝    | 蓝    | 蓝  |
|        |     | 3   | 蓝    | 蓝    | 蓝    | 蓝    | 蓝    | 绿    | 绿    | 白    | 白    | 白    | 白    | 白    | 白    | 白    | 白    | 白  |
|        |     | 4   |      | 黑    | 黑    | 黑    | 黑    | 黄    | 黄    | 绿    | 绿    | 绿    | 绿    | 绿    | 绿    | 绿    | 绿    | 绿  |
|        |     | 5   |      |      |      | 灰    |      | 灰    | 灰    | 粉    | 粉    | 粉    | 粉    | 粉    | 粉    | 粉    | 粉    | 粉  |
|        |     | 6   |      |      |      |      | 灰    | 粉    | 粉    | 黄    | 黄    | 黄    | 黄    | 黄    | 黄    | 黄    | 黄    | 黄  |
|        |     | 7   |      |      |      |      | 粉    | 蓝    | 蓝    | 黑    | 黑    | 黑    | 黑    | 黑    | 黑    | 黑    | 黑    | 黑  |
|        |     | 8   |      |      |      |      |      |      | 红    | 灰    | 灰    | 灰    | 灰    | 灰    | 灰    | 灰    | 灰    | 灰  |
|        |     | 9   |      |      |      |      |      |      |      | 红    | 红    | 红    | 红    | 红    | 红    | 红    | 红    | 红  |
|        |     | 10  |      |      |      |      |      |      |      |      | 紫    | 紫    | 紫    | 紫    | 紫    | 紫    | 紫    | 紫  |
|        |     | 11  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 橙    | 橙    | 橙    | 橙    | 橙    | 橙    | 橙  |
|        |     | 12  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 浅绿   | 浅绿   | 浅绿   | 浅绿   | 浅绿   | 浅绿 |
|        |     | 13  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 浅蓝   | 浅蓝   | 浅蓝   | 浅蓝   | 浅蓝 |
|        |     | 14  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 黑白   | 黑白   | 黑白   | 黑白 |
|        |     | 15  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 棕白   | 棕白   | 棕白 |
|        |     | 16  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 红白   | 红白 |
|        | 17  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 蓝白   | 蓝白 |
| 外壳     | 屏蔽  | 屏蔽  | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   | 屏蔽   |    |

注解：线缆尺寸公差

50mm < L≤500mm

±10

500mm < L≤1000mm

±20

1000mm < L≤3000mm

±30

3000mm < L≤5000mm

±50

5000mm < L≤10000mm

±100

| 电缆信息                |      |      |         |       |           |
|---------------------|------|------|---------|-------|-----------|
| 芯数                  | 线缆护套 | 护套颜色 | UL      | 线规    | 温度范围      |
| 2A/3A/4A//5A        | PVC  | 黑色   | UL2464  | 22AWG | -20℃~+80℃ |
|                     | PU   | 黑色   | UL20549 | 22AWG | -40℃~+80℃ |
| 6A/7A/8A            | PVC  | 黑色   | UL2464  | 24AWG | -20℃~+80℃ |
|                     | PU   | 黑色   | UL20549 | 24AWG | -40℃~+80℃ |
| 9A/10A/11A/12A      | PVC  | 黑色   | UL2464  | 26AWG | -20℃~+80℃ |
|                     | PU   | 黑色   | UL20549 | 26AWG | -40℃~+80℃ |
| 13A/14A/15A/16A/17A |      |      |         |       |           |
|                     | PU   | 蓝色   | NOUL    | 28AWG | -40℃~+80℃ |

|                                                                 |  |            |    |             |        |                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------|----|-------------|--------|---------------------|-------------------------|
| GENERAL TOLERANCE<br>(UNLESS SPECIFIED)                         |  | 绘图<br>DWN  |    |             |        | <div>CAZN® 正成</div> |                         |
| X. ±0.50<br>X.X ±0.30<br>X.XX ±0.20<br>X.XXX ±0.15<br>ANGEL ±3° |  | 确认<br>CHK  |    |             |        |                     |                         |
| <div><div></div><div>视 角<br/>THIRD ANGLE</div></div>            |  | 核准<br>APVD |    |             |        | 品名<br>TITLE         | M12-PxA-GWFM16-PBG-Lx-S |
|                                                                 |  | 单位<br>UNIT | MM | 版本<br>REV   | A0     | 品号<br>PART NO       |                         |
|                                                                 |  | 尺寸<br>SIZE | A4 | 页码<br>SHEET | 2 OF 2 | 型号<br>DRAWING NO    |                         |