





RoHS Compliant




PCB. 焊接图

主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	160±40gf 260±50gf
行程 travel	0.25±0.1m
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥100000 次

H	H
3.5	3.8
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
.....
10.0	10.5

电路图



5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	冷轧钢	1	镀锡
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

联晟欣连接器(深圳)有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:	DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:
X. ±0.25	CHECKED		DATE		TACRILE SWITCH
X.x ±0.20	APPROVED		DATE		
X.xx ±0.15	PART NO: LCK-TA039HXX-XXX				
ANGULAR ±3°	DRAWING NO:	REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	⊕	